

VERNIZES E RESINAS



ISOLASIL Resinas e Massas



Aponte a Câmera

2704-B + 2724-B – Resina Poliester – 900ml

Para induzidos de alta rotação
Secagem a Estufa - 130 °- 30 min.
(Mistura: 1x100) = 1 colher + 2 gotas

916 – Secagem Rápida
Resina Epóxi para Induzidos
Conjunto de 1 Kg.
(Mistura: 3x1)

305
Massa para Balancear Induzidos -
Conjunto de 1 Kg.



SÃO MARCO Vernizes e Dissolventes



Aponte a Câmera

SM-206

Verniz Secagem ao Ar
1 litro ou 5 litros

TE-524

Verniz Secagem Estufa
(Natural)
1 litro ou 5 litros

D-1206

Dissolvente para
Verniz SM-206 e TE-524
1 litro ou 5 litros